


DosiPump DP 1000 多功能程式型蠕動幫浦 ▶

觸控幫浦 簡易編程 低脈動



以特殊的 10 個滾輪的幫浦消除常規下蠕動外的脈動，提供每分鐘高達 1000 毫升的高流量，AntiDrop (防滴漏設計) 防止兩個分注間汙染的風險。

不須手動操作校正與運作！顯而易懂的圖解顯示並提供多種類的語言選項，所有的輸入皆直接地顯示於觸控螢幕上。




極快速地更換配管

堅固的鋁合金機構透過手腕輕彈即可打開泵頭，可將兩個單獨的管或一個雙管連接到幫浦，在幫浦裡的導管被彈簧裝載著，如此能溫和的在管道上。

單管	孔徑	理想範圍	最大流量	準確度
	2 x 6 mm	1 - 30 ml	40 ml / min	> 99 %
	3 x 7 mm	5 - 50 ml	80 ml / min	> 99 %
	4 x 8 mm	15 - 60 ml	120 ml / min	> 99 %
	5 x 9 mm	30 - 100 ml	200 ml / min	> 99 %
	6 x 10 mm	50 - 150 ml	275 ml / min	> 99 %
	8 x 12 mm	75 - 400 ml	350 ml / min	> 99 %
雙管	孔徑	理想範圍	最大流量	準確度
	3 x 7 mm	10 - 100 ml	160 ml / min	> 99 %
	4 x 8 mm	20 - 120 ml	240 ml / min	> 99 %
	5 x 9 mm	40 - 150 ml	400 ml / min	> 99 %
	6 x 10 mm	60 - 400 ml	550 ml / min	> 99 %
	8 x 12 mm	100 - 9999 ml	900 ml / min	> 99 %

DosiPump DP 500 標準型蠕動幫浦 ▶



1 up to 7 Slaves

DP500/ DP500i	Stock Item/ Swiss warehouse
179405	單管 3x7 mm, L=1.8 m, for DP500
179410	單管 4x8 mm, L=1.8 m, for DP500
179415	單管 5x9 mm, L=1.8 m, for DP500
179420	單管 6x10 mm, L=1.8 m, for DP500

- DP500i 可透過串連線串連 (max 8 台)
- 一台啟動，連動另外 7 台同時動作
- 精簡外殼的設計，不佔空間，可調式蠕動轉速
- 蠕動時間可記憶
- 可搭配不同孔徑的矽管